

品番 : EA141BP-6

品名 : G 3/4" x19mm 雌ねじシステム(スチ-ム用/スチ-ル製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,380円(税抜) / 3,718円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,380円(税抜) / 3,718円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/27 22:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1069ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |           |         |                        |
|---------|-----------|---------|------------------------|
| 適用流体    | 蒸気、温水     | 使用温度    | 蒸気:210℃以下<br>温水:120℃以下 |
| 最高使用圧力  | 1.8MPa    | 適合ホ-ス内径 | 19mm                   |
| ねじ径     | G3/4"     | 全長      | 86.5mm                 |
| 対辺      | 32mm      | ねじ深さ    | 15mm                   |
| タケノコ有効長 | 52mm      | 内径      | 14mm                   |
| 重量      | 180g      | 材質      | スチ-ル(亜鉛メッキ)            |
| 適合クランプ  | EA141BT-6 |         |                        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.