

品番 : EA141BR-6

品名 : G 3/4" x19mm 雌ねじシステム(スチーム用/真鍮製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,930円(税抜) / 5,423円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 4,930円(税抜) / 5,423円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/22 14:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ                       |      |   |



#### 仕様

|         |           |         |                        |
|---------|-----------|---------|------------------------|
| 適用流体    | 蒸気、温水     | 使用温度    | 蒸気:210℃以下<br>温水:120℃以下 |
| 最高使用圧力  | 1.8MPa    | 適合ホース内径 | 19mm                   |
| ねじ径     | G3/4"     | 全長      | 86.5mm                 |
| 対辺      | 119.5mm   | ねじ深さ    | 15mm                   |
| タケノコ有効長 | 52mm      | 内径      | 14mm                   |
| 重量      | 200g      | 材質      | 真鍮                     |
| 適合クランプ  | EA141BT-6 |         |                        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.