

品番 : EA141BR-8

品名 : G 1" x25mm 雌ねじシステム(ｽｰﾑ用/真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,520円(税抜) / 6,072円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,520円(税抜) / 6,072円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/22 13:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------|---------|------------------------|
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 25mm |
| ねじ径 | G1" | 全長 | 86.5mm |
| 対辺 | 119.5mm | ねじ深さ | 16mm |
| タケノコ有効長 | 52mm | 内径 | 20mm |
| 重量 | 320g | 材質 | 真鍮 |
| 適合クランプ | EA141BT-8 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.