


品番 : EA141BS-66

品名 : R 3/4"x19mm 雄ねじステム(スチ-ム用/ステンス製)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/22 14:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気:210℃以下 温水:120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホ-ス内径	19mm
ねじ径	R1/2"	全長	91mm
対辺	27mm	ねじ有効長	17mm
タケノコ有効長	52mm	内径	14mm
重量	175g	材質	ステンレス(SUS304)
適合クランプ	EA141BT-6		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.