

品番：EA141BT-14

品名：38mm用 セーフティホースクランプ° (スチーム用/真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,300円(税抜) / 14,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,300円(税抜) / 14,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/22 14:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ | | |



ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

| | | | |
|---------|---------|-----------|--------------------------|
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気: 210℃以下 温水: 120℃以下 |
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 38mm |
| 適合ホース外径 | 53~56mm | 全長 | 90mm |
| 幅 | 101mm | 六角穴付ねじサイズ | M10×40 |
| 重量 | 1430g | 材質 | 真鍮 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.