

品番：EA141CG-44

品名：G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 770円(税抜)／ 847円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 770円(税抜)／847円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/03/25 22:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ                      |      |   |



仕様

|       |           |         |             |
|-------|-----------|---------|-------------|
| 適用流体  | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力  | 0.8MPa      |
| ねじ径   | G1/2”     | 適合ホース内径 | 14mm        |
| 全長    | 40mm      | 六角対辺    | 24mm        |
| ねじ有効長 | 10mm      | ステム有効長  | 24mm        |
| 重量    | 39g       | 材質      | 真鍮(ニッケルメッキ) |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.