


品番 : EA141CJ-2

品名 : G 1/4" シールキャップ(真鍮製)



販売価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2026/03/25 22:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1045ページ		



カタログ訂正 25/10/15 ●全体が六角形状です。詳細はWEBを参照ください。(NO.56,57 1254)

仕様

適用流体	圧縮空気、ガスなど	ねじ径	G1/4"
最高使用圧力	0.8MPa	六角対辺	17mm
全長	14mm	ねじ有効長	10mm
材質	真鍮(ニッケルメッキ)	重量	17g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.