


品番：EA141EB-29

品名：Rc 1/4"x 9.0mm 雌ねじシステム



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 20:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



型番	タケノコ外径	タケノコ内径	六角対辺	全長	使用圧力	材質
EA141EB-29	9.0	5.5	17.0	41.0	3.45MPa以下	真鍮

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1209
ねじ径	Rc1/4"	タケノコ外径	9mm
タケノコ内径	5.5mm	タケノコ長	26mm
六角対辺	17mm	全長	41mm
適合ホース内径※	8mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.