


品番：EA141EB-52

品名：Rc 3/8"x12.0mm 雌ねじシステム



販売価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



規格	寸法	材質	備考
EA141EB-52	Rc3/8"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-53	Rc1/2"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-54	Rc3/4"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-55	Rc1"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-56	Rc1 1/8"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-57	Rc1 1/4"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-58	Rc1 3/8"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-59	Rc1 1/2"	真鍮	タケノコ継手
EA141EB-60	Rc2"	真鍮	タケノコ継手

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1312
ねじ径	Rc3/8"	タケノコ外径	12mm
タケノコ内径	8mm	タケノコ長	28mm
六角対辺	21mm	全長	45mm
適合ホース内径※	11mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.