


品番：EA141EB-68

品名：Rc 1/2"x 8.0mm 雌ねじシステム



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/27 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



規格	寸法	単位	備考
ねじ径	Rc1/2"		
タケノコ外径	8.0	mm	
タケノコ内径	4.5	mm	
六角対辺	24.0	mm	
全長	49.0	mm	
使用圧力	3.45	MPa	以下
使用温度	-50~150	℃	
材質	真鍮		

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1408
ねじ径	Rc1/2"	タケノコ外径	8mm
タケノコ内径	4.5mm	タケノコ長	29mm
六角対辺	24mm	全長	49mm
適合ホース内径※	7mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.