



品番 : EA141EB-70

品名 : Rc 1/2"x10.5mm 雌ねじシステム



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



規格	寸法	材質	備考
1/2"	10.5	真鍮	
3/8"	9.5	真鍮	
1/4"	7.0	真鍮	
1/8"	4.0	真鍮	

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1410
ねじ径	Rc1/2"	タケノコ外径	10.5mm
タケノコ内径	7mm	タケノコ長	29mm
六角対辺	24mm	全長	49mm
適合ホース内径※	9~10mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.