


品番 : EA141EB-76

品名 : Rc 1/2"x16.0mm 雌ねじシステム



販売価格	1,490円(税抜) / 1,639円(税込)		
カタログ価格	1,490円(税抜) / 1,639円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 20:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



規格	寸法	材質	備考
1/2"	16.0	真鍮	
3/8"	12.7	真鍮	
1/4"	9.5	真鍮	
1/8"	6.3	真鍮	

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1416
ねじ径	Rc1/2"	タケノコ外径	16mm
タケノコ内径	11.5mm	タケノコ長	29mm
六角対辺	24mm	全長	49mm
適合ホース内径※	15mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.