

品番：EA141F-114

品名：φ 14mm ホースジョイント(ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/15 11:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------|---------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HH-7014 |
| タケノコ外径 | 14mm | タケノコ内径 | 10mm |
| 全長 | 75mm | 適合ホース内径 | 14mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | | |

ステンレス製のホース接手です。

ホースとホースを接続するのに使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.