

品番 : EA153C-104

品名 : Rc 1/2" レギュレーター(中圧用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/12 02:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1015ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                 |            |         |              |
|-----------------|------------|---------|--------------|
| メーカー            | 日本精器       | 型番      | BN-3R01H1-15 |
| 取付ねじ            | Rc1/2"     | 呼び口径    | 15A          |
| 使用流体            | 空気         | 使用圧力    | 1.5MPa       |
| 設定圧力            | 0.1~1.0MPa | 耐圧力     | 2.0MPa       |
| 周囲温度            | 5~60℃      | 全高      | 161mm        |
| 面間              | 80mm       | 圧力計取付ねじ | Rc1/4"       |
| 重量              | 900g       |         |              |
| 一次圧力1.5MPa用の減圧弁 |            |         |              |
| ※圧力計は別売です       |            |         |              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.