


品番 : EA153CA-23

品名 : Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,310円(税抜) / 10,241円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,310円(税抜) / 10,241円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/06/12 02:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1015ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|-------------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3RT5F-10 |
| 取付ねじ | Rc3/8" | 呼び口径 | 10A |
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 設定圧力 | 0.05~0.85MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
| ろ過度 | 5μm | ドレン貯液量 | 80cm ³ |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 244mm |
| 面間 | 72mm | 重量 | 900g |
| 減圧弁とフィルタを一体にしたフィルタ付減圧弁(F.R.ユニット) | | | |
| 圧力計・ブラケット付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.