


品番 : EA153CC-23A

品名 : Rc 3/8" ルブリケーター



販売価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
カタログ価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1015ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-2301B-10
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A
使用流体	空気	使用圧力	0.05~1.0MPa
耐圧力	1.5MPa	貯油量	200ml
使用油	タービン油1種ISO・VG#32相当	周囲温度	5~60℃
全高	190mm	面間	75mm
重量	500g		

ねじ込みタイプの大容量タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.