


品番 : EA153CC-24A

品名 : Rc 1/2" ルブリケーター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/14 19:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1056ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                    |      |             |
|------|--------------------|------|-------------|
| メーカー | 日本精器               | 型番   | BN-2301B-15 |
| 取付ねじ | Rc1/2"             | 呼び口径 | 15A         |
| 使用流体 | 空気                 | 使用圧力 | 1.0MPa以下    |
| 耐圧力  | 1.5MPa             | 貯油量  | 200ml       |
| 使用油  | タービン油1種ISO・VG#32相当 | 周囲温度 | 5~60℃       |
| 全高   | 190mm              | 面間   | 75mm        |
| 重量   | 500g               |      |             |

ねじ込みタイプの大容量タイプ

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.