


品番 : EA153CC-24A

品名 : Rc 1/2" ルブリケーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 21:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1015ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|------|-------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2301B-15 |
| 取付ねじ | Rc1/2" | 呼び口径 | 15A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 貯油量 | 200ml |
| 使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 190mm | 面間 | 75mm |
| 重量 | 500g | | |

ねじ込みタイプの大容量タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.