


品番 : EA153CD-2

品名 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,950円(税抜) / 10,945円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,950円(税抜) / 10,945円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/24 02:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1014ページ | | |



| | | | |
|----------------|--------------------|------|-------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-25T0-8 |
| 取付ねじ | Rc1/4" | 呼び口径 | 8A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
| 設定圧力 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| ろ過度 | 5μm | 貯油量 | 50ml |
| 使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 203mm | 面間 | 75mm |
| 重量 | 750g | 付属品 | 圧力計、ブラケット |
| 同軸一体型超省スペースタイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.