

品番 : EA153CG-33

品名 : R 3/8" / 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ



販売価格	7,730円(税抜) / 8,503円(税込)		
カタログ価格	7,730円(税抜) / 8,503円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-1252-10
取付ねじ	R3/8"	呼び口径	10A
使用流体	空気・油	使用圧力	0~2.0MPa
設定圧力範囲	0.5~2.0MPa	耐圧力	3.0MPa
周囲温度	5~60°C	スイッチ	マイクロスイッチ (1c接点)
スイッチ定格	AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC24V		500g
接点容量が大きいピストンタイプの圧力スイッチ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.