品番：EA153CZ-3

品名：Rc 3/8"x343mm ジェットクーラー(ｴｱｰ式)

販売価格	61,600円（税抜）／ 67,760円（税込）			
カタログ価格	61,600円（税抜）／67,760円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/13 15:47現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1062ページ			



圧縮空気を供給するだけでジェット冷気を噴出！
さまざまな分野でのスポット冷却に抜群の効果！！

仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-VT600N
取付ねじ(入口側)	Rc3/8”	取付ねじ(冷風側)	Rc3/8”
使用流体	空気	使用圧力	0.2～0.7MPa
最大降下温度	−40℃	空気消費量	600L/min (供給圧:0.4MPa時)
使用温度範囲	0～40℃	本体材質	アルミ
重量	850g		
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大−40℃も冷たい空気を噴出します。			
スポット冷却に最適！　電気不要で長寿命			
冷風温度調整付き			

●主な用途
・ハンダの急速冷却
・プラスチック加工時の冷却
・スポット溶接時の冷却
・制御ボックスの冷却

・監視カメラの曇り止め
・電線切断時の硬度強化
・樹脂成型品の冷却

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.