


品番 : EA153E-1

品名 : Rc 1/2" フロート式ドレントラップ



販売価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
カタログ価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/09 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1015ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	NH-503J2
取付ねじ	Rc1/2"	呼び口径	15A
ドレン排出口径	G1/4	使用流体	空気・水・ドレン
使用圧力	0.14~1.0MPa	耐圧力	1.5MPa
ドレン排出量	10cm ³ /1回	周囲温度	5~60°C
全高	148mm	重量	1.1kg

フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.