

品番 : EA153E-13

品名 : Rc 3/8" フロースイッチ



販売価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-1321-10
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A
使用流体	水	使用圧力	0.03～0.5MPa
耐圧力	1.0MPa	流体温度	5～60°C
周囲温度	5～60°C	検知可能流量	5～20L/分
スイッチ	マイクロスイッチ	スイッチ定格	AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・
接点	1c接点	電線管接続口	G1/2
サイズ	φ 80×75×91(H)mm	重量	900g
ダイヤフラム式の誤動作が少ないフロースイッチ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.