


品番 : EA153EA-202

品名 : AC200V/Rc1/2" [ボールバルブ式]タイマードレンバルブ



販売価格	58,800円(税抜) / 64,680円(税込)		
カタログ価格	58,800円(税抜) / 64,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1017ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9DM21-15-E-200
取付ねじ	Rc1/2"	呼び口径	15A
使用流体	空気・ドレン	使用圧力	0~0.98MPa
耐圧力	1.47MPa	定格電圧	AC200V
消費電力	定常時:0.6W 作動時:8.2W	絶縁種	E種
バルブ開閉設定時間	CLOSE:1~60分 OPEN:5~20秒	周囲温度	0~50℃
ドレン排出口口径	Rc1/2"	バルブ材質	SUS304
サイズ	80(W)×120(D)×105(H)mm	重量	900g

圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。

電動ボールバルブでヘビードレンを確実に排出

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

