


品番：EA153EA-3

品名：Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-4H41CXA-10
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A
ポート数	4	ポジション数	3 (オールポートブロック)
使用流体	空気	使用圧力	0~0.7MPa
耐圧力	1.5MPa	有効断面積	27m ²
周囲温度	5~70℃	重量	0.8kg
側面配管			
メタルタッチの有効断面積が大きい手動切換えバルブ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.