

品番 : EA153EE-22

品名 : Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高压用)



販売価格	5,090円(税抜) / 5,599円(税込)		
カタログ価格	5,090円(税抜) / 5,599円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



寸法図
寸法表

呼び	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法
8A	Rc1/4	32	17	8.60	0.97
10A	Rc1/4	34	18	9.00	0.99
15A	Rc1/2	44	22	13.00	0.97
20A	Rc1/2	57	29	17.50	0.97
25A	Rc1	89	35	26.50	0.97

仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9L21H-8-CFB-V
取付ねじ	Rc1/4"	呼び口径	8A
使用流体	空気	使用圧力	0~4.9MPa
耐圧力	7.3MPa	有効断面積	10m ²
周囲温度	5~120℃	サイズ	17mm×52mm
重量	70g	材質	C3604

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.