

品番 : EA153EE-24

品名 : Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高压用)



販売価格	7,570円(税抜) / 8,327円(税込)		
カタログ価格	7,570円(税抜) / 8,327円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



寸法図  
15A

寸法表

呼び	寸法	寸法	寸法	寸法
15A	Rc1/2	54	18	1.60
15A	Rc1/2	44	22	1.60
20A	Rc3/8	17	29	1.20
25A	Rc1/2	49	35	1.60

## 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9L21H-15-CFB-V
取付ねじ	Rc1/2"	呼び口径	15A
使用流体	空気	使用圧力	0~4.9MPa
耐圧力	7.3MPa	有効断面積	27mm <sup>2</sup>
周囲温度	5~120℃	サイズ	22mm×64mm
重量	120g	材質	C3604

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.