品番: EA153EE-28

品名: Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)



| 販売価格 | 15,000円 (税抜)/16,500円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 15,000円(税抜)/16,500円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/20 01:05現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1087ページ | | | | |





仕様

| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-9L21H-25-CFB-V | | |
|----------------------|--------|-------|--------------------|--|--|
| 取付ねじ | Rc1" | 呼び口径 | 25A | | |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~4.9MPa | | |
| 耐圧力 | 7.3MPa | 有効断面積 | 118mm ^d | | |
| 周囲温度 | 5~120℃ | サイズ | 35mm×89mm | | |
| 重量 | 400g | 材質 | C3604 | | |
| 有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁 | | | | | |

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.