

品番 : EA153EE-28

品名 : Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 19:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1046ページ | | |



寸法図
1-1

寸法表

| 呼び | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 |
|-----|-------|----|----|-------|------|
| 8A | Rc1/2 | 32 | 17 | 8.60 | 0.97 |
| 10A | Rc3/8 | 34 | 18 | 9.00 | 0.98 |
| 15A | Rc1/2 | 44 | 22 | 9.60 | 0.97 |
| 20A | Rc3/4 | 57 | 29 | 12.00 | 1.31 |
| 25A | Rc1 | 89 | 35 | 16.50 | 1.64 |

仕様

| | | | |
|------|--------|-------|--------------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-9L21H-25-CFB-V |
| 取付ねじ | Rc1" | 呼び口径 | 25A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~4.9MPa |
| 耐圧力 | 7.3MPa | 有効断面積 | 118mm ² |
| 周囲温度 | 5~120℃ | サイズ | 35mm×89mm |
| 重量 | 400g | 材質 | C3604 |

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.