

品番 : EA153EG-34

品名 : Rc 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/05/15 01:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1101ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------|----------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | AS-8044 |
| ねじサイズ | Rc1/2" | 六角対辺 | 27mm |
| 全長 | 70mm | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 3.0Mpa | クラッキング圧力 | 0.007MPa |
| 周囲温度 | 0~100℃ | 使用流体 | エア・水 |
| 材質 | ステンレス | Oリング材質 | フッ素ゴム |

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。

逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.