

品番 : EA153HA-10

品名 : A200V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,920円(税抜) / 4,312円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,920円(税抜) / 4,312円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/27 20:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |  |        |  |
|---------|--|--------|--|
| メーカー    | CKD  | 型番     | AB31-02-4  |
| 使用流体    | 空気・水・低真空・灯油・油(50m <sup>3</sup> /s以下)                                     | 作動圧力差  | 0~5MPa   |
| 耐圧力     | 25MPa(水圧にて)  | 流体温度   | -10~60℃(凍結なきこと)  |
| 周囲温度    | -20~60℃  | 耐熱クラス  | クラス130(B)  |
| 弁構造     | 直動式ポペット構造  | 材質     | ボディ:黄銅<br>シール:ニトリルゴム   |
| 接続口径    | Rc1/4"   | オリフィス径 | 3.5mm  |
| 最高作動圧力差 | 空気:0.6MPa<br>水・温水・灯油:0.5MPa<br>油(50/m <sup>3</sup> ):0.4MPa<br>蒸気:0.5MPa | 最高使用圧力 | 5MPa<br>(流体:蒸気の場合は1MPa)  |
| 定格電圧    | AC200V(50/60Hz)  | 皮相電力   | ・保持時<br>50Hz:12VA<br>60Hz:10VA<br>・起動時<br>50Hz:17VA<br>60Hz:14VA |
| 消費電力    | 50Hz:5.2W<br>60Hz:3.8W   | 重量     | 350g   |

|             |     |      |   |
|-------------|-----|------|---|
| 切替方向        | 2方向 | コード色 | 赤 |
| 自在取付        |     |      |   |
| AB31・41シリーズ |     |      |   |
| NC(通電時開)形   |     |      |   |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.