


品名：A200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁



販売価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1060ページ		



定格電圧	AC200V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1.4MPa	周囲温度	-20～60℃
流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)	耐圧力	2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動形ポペット構造
材質	ボディ:アルミ シール:NBR	接続口径	Rc3/8
オリフィス径(Φmm)	4	重量(g)	370
切替方向	2方向	使用温度範囲	－20～60℃
FAB31・41・51シリーズ			
NC(通電時開)形			

	品番 EA153HA-20 コメント 違い:使用流体、温度範囲など
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.