

品番 : EA153HA-50

品名 : A200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/27 20:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                 |                    |        |              |
|-----------------|--------------------|--------|--------------|
| 定格電圧            | AC200V             | 使用流体   | 圧縮空気         |
| 最高使用圧力          | 1.4MPa             | 周囲温度   | -20~60℃      |
| 流体温度            | -10~60℃(凍結なきこと)    | 耐圧力    | 2.1MPa(水圧にて) |
| 耐熱クラス           | クラス130(B)          | 弁構造    | 直動形ポペット構造    |
| 材質              | ボディ:アルミ<br>シール:NBR | 接続口径   | Rc3/8        |
| オリフィス径(Φmm)     | 5                  | 重量(g)  | 600          |
| 切替方向            | 2方向                | 使用温度範囲 | -20~60℃      |
| FAB31・41・51シリーズ |                    |        |              |
| NC(通電時開)形       |                    |        |              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.