

品番 : EA153HA-50

品名 : A200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/24 01:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------|--------------|
| 定格電圧 | AC200V | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 | 1.4MPa | 周囲温度 | -20~60℃ |
| 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 2.1MPa(水圧にて) |
| 耐熱クラス | クラス130(B) | 弁構造 | 直動形ポペット構造 |
| 材質 | ボディ:アルミ シール:NBR | 接続口径 | Rc3/8 |
| オリフィス径(Φmm) | 5 | 重量(g) | 600 |
| 切替方向 | 2方向 | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| FAB31・41・51シリーズ | | | |
| NC(通電時開)形 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.