


品番 : EA153HA-54

品名 : A200V・Rc1/2"(7.00mm) 2方向電磁弁



販売価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
カタログ価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/26 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1.4MPa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動形ポペット構造
材質	ボディ:アルミ シール:NBR	接続口径	Rc1/2
オリフィス径(Φmm)	7	重量(g)	600
切替方向	2方向	使用温度範囲	-20~60℃
FAB31・41・51シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.