


品番 : EA153HB-1

品名 : AC100V/ φ 6mm 2方向電磁弁



販売価格	4,030円(税抜)／4,433円(税込)		
カタログ価格	4,030円(税抜)／4,433円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/22 19:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1060ページ		



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	0.7MPa	周囲温度	-5～55℃
流体温度	0～55℃(凍結なきこと)	耐圧力	1.05MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ダイヤフラム駆動
接続口径	φ 6mm(ワンタッチ継手)	重量(g)	56
切替方向	2方向	材質	ボディ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
規格	EXA		
NC(通電時開)形			