

品番 : EA153HB-38

品名 : AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(ハ° 1口ツ式)



販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 05:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HB-38
品名	AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(ハ° 1口ツ式)
仕様	AC200V 2MPa 10Mpa Rc3/4" 2方向
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム
重量	1800g
寸法	φ20mm
接続	Rc3/4"
構造	パイロット式ポペット構造
動作	ピストン駆動
耐熱	クラス130(B)
流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
温度	-20~60℃
圧力	2MPa
耐圧	10Mpa(水圧にて)
オリフィス	φ20mm
切替	2方向
電圧	AC200V
電流	0.15A
消費電力	30W
寿命	100000回
保証	1年
取付	取付簡易
備考	

#### 仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	10Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc3/4
オリフィス径(Φmm)	20	重量(g)	1800
切替方向	2方向		
AP11シリーズ			
NC(通電時開)形			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.