

品番 : EA153HC-1

品名 : AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° イロットキック式)



販売価格	9,950円(税抜) / 10,945円(税込)		
カタログ価格	9,950円(税抜) / 10,945円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60°Cまで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-10~60°C
流体温度	-10~60°C(凍結なきこと)	耐圧力	4MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ピス トン駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/4
オリフィス径(Φmm)	12	重量(g)	700
切替方向	2方向		
APK11シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.