

品番 : EA153HC-10

品名 : AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ットキック式)



販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HC-10
品名	AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ットキック式)
仕様	AC200V、Rc1、2方向、パイロットキック式
材質	青銅
重量	1700g
口径	1"
圧力	2MPa
温度	-10~60℃
流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
耐熱	クラス130(B)
シール	ニトリルゴム
オリフィス径	28mm
切替方向	2方向
動作時間	NC(通電時開)
シリーズ	APK11

仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1
オリフィス径(Φmm)	28	重量(g)	1700
切替方向	2方向		
APK11シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.