

品番 : EA153HC-22

品名 : AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)



販売価格	9,530円(税抜) / 10,483円(税込)		
カタログ価格	9,530円(税抜) / 10,483円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HC-22
品名	AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)
仕様	AC200V 2方向 4Mpa 12mm
材質	青銅
重量	650g
寸法	φ40mm x 40mm x 40mm
接続口径	Rc1/4"
オリフィス径	φ12mm
耐圧力	4Mpa
最高使用圧力	2Mpa
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	パイロットキック式ポペット構造
駆動方式	ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム
オリフィス径(φmm)	12
重量(g)	650
切替方向	2方向

#### 仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2Mpa	周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/4
オリフィス径(φmm)	12	重量(g)	650
切替方向	2方向		
ADK11・12シリーズ			
NC(通電時開)形			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.