

品番 : EA153HC-24

品名 : AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)



販売価格	9,710円(税抜) / 10,681円(税込)		
カタログ価格	9,710円(税抜) / 10,681円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HC-24
品名	AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)
仕様	AC200V 2Mpa Rc3/8" 2方向
材質	青銅
重量	650g
寸法	φ12mm
接続	Rc3/8"
動作	パイロットキック式
耐圧	4Mpa
温度	-10~60℃
流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
耐熱	クラス130(B)
シール	ニトリルゴム
切替	2方向
電圧	AC200V
電流	0.15A
消費電力	30W
寿命	100万回
保証	1年
取付	取付簡単
備考	

仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2Mpa	周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc3/8
オリフィス径(Φmm)	12	重量(g)	650
切替方向	2方向		
ADK11・12シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.