

品番 : EA153HC-42

品名 : AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 22:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1019ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|----------------------|-------|--------------------------|
| 定格電圧 | AC200V | 使用流体 | 空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) |
| 最高使用圧力 | 2Mpa | 周囲温度 | -10~60℃ |
| 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 4Mpa(水圧にて) |
| 耐熱クラス | クラス130(B) | 弁構造 | パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
| 材質 | ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム | 接続口径 | Rc1/2 |
| オリフィス径(Φmm) | 16 | 重量(g) | 1000 |
| 切替方向 | 2方向 | | |
| ADK11・12シリーズ | | | |
| NO(通電時閉)形 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.