

品番 : EA153HC-44

品名 : AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HC-44
品名	AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)
仕様	ADK11・12シリーズ
材質	ボディ: 青銅 シール: ニトリルゴム
接続口径	Rc3/4"
オリフィス径(Φmm)	23
重量(g)	1200
切替方向	2方向
耐熱クラス	クラス130(B)
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
最高使用圧力	2Mpa
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
周囲温度	-10~60℃
耐圧力	4Mpa(水圧にて)
弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ダイヤフラム駆動

#### 仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2Mpa	周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ダイヤフラム駆動
材質	ボディ: 青銅 シール: ニトリルゴム	接続口径	Rc3/4"
オリフィス径(Φmm)	23	重量(g)	1200
切替方向	2方向		
ADK11・12シリーズ			
NO(通電時閉)形			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.