品番：EA153HK-2

品名：AC200V･Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁

販売価格	5,110円（税抜）／ 5,621円（税込）			
カタログ価格	5,110円（税抜）／5,621円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2026/04/27 20:59現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1019ページ			



仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気･水･低真空･灯油(60℃まで)
最高使用圧力	1Mpa	周囲温度	-20～60℃
流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)	耐水力	25Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動式ポペット構造
材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/8
オリフィス径（Φmm）	2	重量(g)	360
切替方向	3方向		
AG31･41シリーズ			
ユニバーサル形			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.