

品番 : EA153HK-7

品名 : AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁



販売価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
カタログ価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
最高使用圧力	1Mpa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐水力	25Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動式ポペット構造
材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc3/8
オリフィス径(Φmm)	2	重量(g)	480
切替方向	3方向		
AG31・41シリーズ			
ユニバーサル形			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.