

品番 : EA153HL-11

品名 : AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 14:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1019ページ                      |      |   |



#### 仕様

|             |              |           |                 |
|-------------|--------------|-----------|-----------------|
| 定格電圧        | AC100V       | 使用流体      | 圧縮空気            |
| 最高使用圧力      | 1MPa         | 周囲温度      | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 流体温度        | 5~60℃        | 耐圧力       | 1.5MPa          |
| 耐熱クラス       | B(モールドコイル)   | 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトプール弁   |
| 流量          | 2.0C         | 接続口径      | Rc1/8           |
| 重量(g)       | 200          | 切替方向      | 5方向             |
| 材質          | ボディ:アルミダイカスト | 規格        | 4F110-06        |
| パイロット式5ポート弁 |              |           |                 |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.