


品番 : EA153HL-45

品名 : AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

定格電圧	AC100V	規格	4KB210-08
材質	ボディ:アルミニウム合金ダイカスト	最高使用圧力	0.7MPa
使用流体	圧縮空気	弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトスプール弁
耐圧力	1.05MPa	切替方向	5方向
接続口径	Rc1/4	流量	2.7C
流体温度	5~50℃	周囲温度	-5~50℃
パイロット式5ポート弁			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.