

品番 : EA153HM-13

品名 : R1/2"(φ 10mm) スピードコントローラー



販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/27 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

材質	黄銅	使用圧力	0.05~1.0MPa
耐圧力	1.5MPa	使用温度範囲	0-60℃
使用流体	圧縮空気	取付ねじ	R1/2
チューブ外径	10mm		
エルボタイプ			
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用。			
低速タイプをオプション化し、微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適。			
配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。			
ワンタッチ継手付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.