

品番 : EA153SA-121

品名 : R1・1/2"/ 37kw/200V 冷凍式エアドライヤ



販売価格	359,500円(税抜) / 395,450円(税込)		
カタログ価格	359,500円(税抜) / 395,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/17 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

使用流体	圧縮空気	入口空気圧	0.15~1.0MPa
凝縮器	空冷式	冷媒	R407c
オートドレン			
取付ねじ	R1・1/2	処理空気量	6.1/6.5(m3/min)(50/60Hz)
電源(単相AC)	200V	消費電力	810/940(m3/min)(50/60Hz)
サイズ	855×290×623(H)mm	重量	62kg
型式	IDF37E-20		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.