

品番 : EA153SA-32

品名 : Rc 3/8"/ 1.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 118,000円(税抜) / 129,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 118,000円(税抜) / 129,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/15 19:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1062ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------|---|
| 適応エアコンプレッサ | 1.5kW | 電圧 | 単相 AC100V |
| 入口空気温度 | 5~50°C | 入口空気圧力 | 0.15~1.0MPa |
| 周囲温度(湿度) | 2~40°C (相対湿度:85%以下) | 処理空気量 | 0.21/0.25(m ³ /min)(50/60Hz) |
| 消費電力 | 180/202(m ³ /min)(50/60Hz) | サイズ | 410×226×413(H) mm |
| 使用流体 | 圧縮空気 | 凝縮器 | 空冷式 |
| 冷媒 | R134a | 接続配管口径 | Rc3/8 |
| 重量 | 17kg | | |
| オートドレン | | | |
| エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.